



typ modelu:
SIXL106EU

Kod handlowy:
F046413

Informacje Główne

Przewodnik Dokumentacji Technicznej


Możesz tutaj odnaleźć podstawowe informacje ułatwiające korzystanie z dokumentacji technicznej

1. Modele tej samej gamy posiadają wspólne rysunki, które przedstawiają najbogatszy zestaw części; generalnie wybrany model niekoniecznie posiadać będzie w spisie części wszystkie pozycje przedstawione na rysunku
 2. Niektóre części nie mogą być przedstawione bezpośrednio na rysunku (instrukcje użytkownika, zestawy montażowe itd.). Można je odnaleźć w liście części pod pozycją gdzie są zainstalowane lub pod pozycją 09
 3. W prawym górnym rogu każdego rysunku widnieje numer seryjny wskazujący początek produkcji danej gamy urządzeń. Niektóre modele mogą posiadać więcej niż jeden rysunek dla podanej kategorii, każdy inny dla różnych numerów seryjnych.
 4. Rysunki złożeniowe mogą wymagać dalszych uaktualnień po ich publikacji. Nowe części zostaną dodane do odpowiednich oznaczeń numerycznych rysunku. Oznaczenie kodowe modyfikacji rysunku zawarte jest w ostatnich 4 cyfrach numeru seryjnego przedstawionego w prawym górnym rogu rysunku.
 5. Lista części odnosząca się do danego rysunku zawiera spis części tylko dla wybranego modelu; dostępne są dodatkowe informacje dla każdej części.
- REF. Numer referencyjny do tabeli; SUBSTITUT: lista części które zastępują dany kod zachowując takie same charakterystyki funkcjonalne
- KOD HANDLOWY: lista wariantów modelu (pokazana w nazwie modelu) gdzie dana część jest zastosowana; UWAGA: kod informacji potrzebny do interwencji, prześledź zmiany aby poprawnie ustalić kod części
6. Niektóre notatki techniczne są ogólne dla danej sekcji, zatem nie mogą być związane tylko konkretną częścią. Aby poruszać się w dokumentacjach modelu sprawnie, pomocne jest czytanie notatek i monitorowanie uaktualnień dokumentacji.
 7. Okładka dokumentacji technicznej przedstawia model sprzętu oraz jego kod handlowy.

1320110

rysunki

Matr. 61002.0005



1320110

1320110

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
000	C00145769				opakowanie zestawu wixl-wixe		
000	C00196281				quick reference moon uk		
000	C00196282				quick reference moon fr		
000	C00196284				quick reference moon sp		
000	C00196866				instrukcja obsługi rs-pl-gr-bg-sb		
000	C00196867				instrukcja obsługi gb-es-tr-cz-ro		
000	C00196868				quick reference moon pl		
000	C00196869				quick reference moon ru		
000	C00196870				quick reference moon cz		
000	C00196871				quick reference moon ro		
001	C00145123				pokrywa lej		
002	C00145307				wskaźnikiem prawy		
003	C00145162				syfon komory na deterg.right left		
005	C00145166				pojemnik na detergent		
006	C00084817				zatyczka pom. hardware		
007	C00075325			2 x C00096210 1 x C00255430	zawias drzwiczek 3.5 mm indesit		
008	C00096210				wkręt samogwintujący 4.8 x8		
009	C00196287				door handle kit silver moon		
010	C00196285				szkło drzwiczek silver		
011	C00145300				rama wewn. drzwicz.		
012	C00194532				spring		
013	C00194533				water drip tray		
014	C00194534				sponge		
015	C00196275				drzwiczki od filtra biały		
016	C00087084				nóżka regulowana m8 h = 2,3 cm		
017	C00083828				foot spring (11x8.5mm)		
018	C00065185				śruba m4,5x8 timer oraz		
019	C00046666				kołnierz rury spustowej'ab636tx'		
020	C00116923				plyta tylna biała z fazką pw		
021	C00196243				mebel biały		
022	C00046667				ogranicznik kabla 'ab636tx'		
022	C00064550				drain hose holder		
023	C00196276				górze biały		
024	C00194760				wspornik opisu programów moon		

1320110


Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
025	C00194761			1 x C00196279	reading desk pr28 symbols it		
025	C00196878				reading desk pr28 1000 obrotów		
025	C00196879				reading desk pr28 1000 obrotów		
025	C00196880				reading desk pr28 1000 obrotów		
025	C00196881				reading desk pr28 1000 obrotów		
026	C00145306				wskaźnikiem lewy		
027	C00196087				zabezpieczenie pompa spust.		
028	C00141387				cable clamp hose		
029	C00065871				nakładka na otwór		
029	C00089419				blanking plug 6.5 mm		
030	C00257191				detergent batcher		
031	C00257866				innerdoor and dispenser pocket		

1320210

rysunki

Matr. 61002.0001



1320210


1320210

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00194611				screw pl28 9.5x50 tmtfr t40 első	n4011c00	
002	C00194612				screw pl28 11.3x50 testflmg kit	n4011c00	
003	C00119110				przeciwwaga górna vpl evo2		
004	C00141682				wspornik sprężyna zbiornika		
005	C00144912				sprężyna zbiornika zest.		
006	C00145181				zespół zbiornika plast. 52l h=20		
007	C00092155				pierścień napinający tylny		
008	C00145112			1 x C00291625	door bellows seal +support		
009	C00092156				pierścień przedni evo ii		
010	C00145205				przeciwwaga przednia vpl 11,4 kg		
011	C00092172				ball oko evo ii		
012	C00094908				zacisk klucza do rur		
013	C00119213				mieszek odpowietrz.		
014	C00092411			1 x C00094908	zacisk klucza do rur lato pompa		
015	C00064789			1 x C00268109	ubijak wyjmowany bębna. 46		
017	C00119212				uszczelnienie mieszków oko		
018	C00118593			1 x C00280757	ekspander		
019	C00065152				nakrętka obr.-ruch. m6x22x1,5		
020	C00140670			1 x C00140744	amortyzator 100 n.		
021	C00119206			1 x C00199343	koło pasowe napędzane d=280		
022	C00143260				śruba m8x23 torx tefl rohs		
023	C00144656				pas elastyczny 1194 j5		
024	C00140744				amortyzator 100 n. kit		

1320310

rysunki




1320310

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00092348				self-scraping screw 3,5x8		
002	C00091633				kabel zasil.3x1 schuko 1,5m+filtr		
003	C00091775				rura spustowa pralko-suszarki		
004	C00194514				control bracket		
005	C00145183				przycisk kit grey		
006	C00145174				presostat l. 85-60 zabezp.przed		
007	C00092412				zacisk		
008	C00144077				rura presostatu l=540 mm evo ii		
009	C00145168				rura kołnierz odprowadz		
010	C00085194				mikroelement opóźniający idc 3		
011	C00094744				screw locking motor/tub		
012	C00144832				silnik kolektora zestaw 1000g.p45		
013	C00145303				czujnik przewodności		
014	C00119307				pompa spust./obud.filtr 220-		
015	C00141034				filtr pompy zestaw		
015	C00297161				filtr pompy zestaw copreci		
016	C00083915				sonda-temperatury ntc elth tl		
017	C00094715				opornik 1700/230 vpl lb		
019	C00254297				mod.elekt.evoii + eeprom sw2,74	n4008c01	
020	C00095669			1 x C00145046	klucz seryjny evoii - lb2000 - pc	n1040317	
020	C00099862				serial cable lb2000 evoii - pc		
021	C00254359				zacisk		
022	C00080769				hose electrovalve condenser		
023	C00003070				rura doprowadzająca 1,5m		
024	C00145173				elektrozawór podwójny 1e2u		
025	C00064755				drain hose collar		
026	C00005572				uszczelnienie rura doprow.		
027	C00005781				filtr rura doprow.		
028	C00145302				wspornik ekeltrozaworu 1 ev		
029	C00195780				uszczelnienie czujnik		
030	C00019902				wspornik rury spustowej spiraln.		
035	C00263298				card six1106eu evoii 8kb sw	n4008c01	
036	C00252539			1 x C00263927	smart reader for card 8kb		

1320920

rysunki



1320920

1320920

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00141139				okablowanie		
002	C00119950				okablowanie podst.		
003	C00252359				ogranicznik kabł evp evl ntc		
004	C00093715			1 x C00259857	wiring mikroelement opóźniający-		
005	C00115600				wiring ml + ps 240000895001		
006	C00093725				wiring conductivity sensor		
007	C00093720				wiring terra standard		

Notatki

n1040242: Power card with welded eeprom.

From serial number 20304.0001, IDC power card with welded eeprom is used to ensure the perfect connection of all parts, in the Comunanza, Teverola and Brembate factories.

To replace the module with welded eeprom, it will be necessary to use the eeprom indicated in the SAT document of the model concerned.

To replace the module on a unit with welded eeprom both the SAT module and the eeprom are required, because the latter cannot be reused.

n4008c01: Smart Card - LVB/DRYERS

Od początku kwietnia 2008 magazyny części zamiennych wprowadza moduły główne EVO2 z wlutowaną pamięcią eeprom. Moduły te mogą być zaprogramowane tylko przy użyciu karty SMART lub palmtopa.

UWAGA! Moduły główne przed modyfikacją, posiadające gniazdo na pamięć eeprom, mogą być zaprogramowane poprzez użycie pustego eepromu i programowanie kartą SMART lub palmtopem lub poprzez założenie fabrycznie programowanej pamięci eeprom.

Kody części modułów głównych z wlutowanym eepromem/gniazdem eeprom:

LVB

C00265676 - C00143068 - modele z czujnikiem przewodności
C00254298 - C00143068 - modele bez czujnika przewodności
C00254297 - C00259941
C00254531 - C00143058
C00254297 - C00143057 - dla modeli bez blokady koła pasowego
C00265697 - C00143057 - dla modeli z blokadą koła pasowego
C00254297 - C00143056
C00254530 - C00259738
C00254533 - C00143060
C00254535 - C00145013
C00254530 - C00145551
C00254529 - C00142293
C00257406 - C00143989
C00257409 - C00144151

C00254530 - C00143069

DRYERS


C00255835 - C00258789

C00255835 - C00194077


Do notatki dołączona jest lista odpowiedników łączących kody pamięci eeprom z kodami kart SMART z tym samym oprogramowaniem.

Schematy elektryczne i linki


Cod. 21013451802




COMPLESSIVO A




COMP ESSIVO B1 = COMUNICAZIONE DISPLAY




COMPLESSIVO C1 = EVL+EVP




COMPLESSIVO D = Microrit



COMPLESSIVO L = Motore+pompa



COMPLESSIVO I = SENS.CONDUCIB




COMPLESSIVO X = TERRA MACC.STD

21013451802

Legenda

Legenda: 21013451802

Cod. 24000109204-30



Legenda

Legenda: 24000109204-30