



## **Service-Information**

### **Stand-Kühlgerät**

### **ARC 1796**

8501 179 01010

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Ersatzteilliste</b>         | <b>2</b> |
| <b>Technische Daten</b>        | <b>4</b> |
| <b>Explosionszeichnung</b>     | <b>5</b> |
| <b>Stromlauf-Anschlussplan</b> | <b>6</b> |

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.  
Änderungen vorbehalten

**Ersatzteilliste**

| Pos-Nr. | 12NC                  | Beschreibung           |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 011 0   | <b>4819 500 18124</b> | Fuss einstellbar       |
| 011 1   | <b>4812 462 48399</b> | Fuss                   |
| 012 1   | <b>4819 528 78028</b> | Rolle                  |
| 012 2   | <b>4819 535 38013</b> | Achse                  |
| 040 1   | <b>4819 417 19619</b> | Scharnier oben         |
| 040 2   | <b>4819 417 19627</b> | Scharnier unten        |
| 045 5   | <b>4819 535 38056</b> | Drehstift              |
| 045 8   | <b>4812 535 38098</b> | Stift Scharnier        |
| 045 9   | <b>4812 535 38113</b> | Stift Scharnier        |
| 047 0   | <b>4812 535 98086</b> | Lagerzapfen            |
| 047 1   | <b>4812 535 98087</b> | Lagerzapfen            |
| 070 0   | <b>4812 442 29211</b> | Sockelblende           |
| 070 2   | <b>4812 460 49421</b> | Einlage                |
| 084 3   | <b>4819 529 18124</b> | Gummidaempfer          |
| 104 0   | <b>4812 416 18924</b> | Tuer Kuehlen           |
| 105 6   | <b>4812 446 88139</b> | Buchse                 |
| 111 0   | <b>4812 462 68876</b> | Tuergriff              |
| 111 7   | <b>4812 459 18218</b> | Logo                   |
| 111 8   | <b>4812 462 79866</b> | Stopfen                |
| 153 3   | <b>4812 418 28891</b> | Tuerfach               |
| 153 4   | <b>4812 418 28892</b> | Flaschenfach           |
| 154 1   | <b>4812 418 28748</b> | Trennteil Flaschen     |
| 154 4   | <b>4812 526 48213</b> | Rundstab(Halt.)        |
| 155 0   | <b>4812 418 28427</b> | Eierfach               |
| 191 0   | <b>4812 466 88717</b> | Tuerdichtung           |
| 242 0   | <b>4812 418 28261</b> | Gemueseschale          |
| 245 8   | <b>4812 404 48914</b> | Rost Flaschen          |
| 249 3   | <b>4812 460 49446</b> | Zierleiste Glasplatte  |
| 251 0   | <b>4819 460 78198</b> | Reflektor Folie        |
| 251 1   | <b>4812 381 18297</b> | Deckel Lampe           |
| 253 0   | <b>4819 276 18444</b> | Schalter               |
| 255 0   | <b>4812 450 88183</b> | Glasplatte ohne Rahmen |
| 255 1   | <b>4812 450 88184</b> | Glasplatte mit Rahmen  |
| 301 3   | <b>4812 452 28718</b> | Elektronik             |
| 301 4   | <b>4812 452 98308</b> | Einlage                |
| 324 0   | <b>4812 460 49447</b> | Einlage                |
| 324 1   | <b>4812 460 49448</b> | Einlage                |
| 402 0   | <b>4812 360 38764</b> | Kompressor EMT26CLP    |
| 402 1   | <b>4812 418 28358</b> | Schale Kompr.          |
| 402 9   | <b>4812 418 88996</b> | Auffangschale          |
| 420 0   | <b>4812 120 28017</b> | Kondensator            |
| 440 1   | <b>4812 401 48586</b> | Ventil                 |
| 440 9   | <b>4812 468 18358</b> | Stopfen                |
| 442 1   | <b>4819 404 79433</b> | Halter                 |
| 442 5   | <b>4819 361 18466</b> | Motor                  |
| 443 3   | <b>4819 462 58376</b> | Abdeckung              |
| 443 4   | <b>4819 462 88073</b> | Abdeckung              |
| 443 5   | <b>4819 515 28289</b> | Luefterrad             |
| 491 0   | <b>4812 290 88075</b> | Abdeckung              |
| 561 7   | <b>4819 290 68431</b> | Anschlussblock         |

| Pos-Nr. | 12NC                  | Beschreibung           |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 614 0   | <b>4812 280 38034</b> | Monoblock              |
| 643 0   | <b>4812 215 38009</b> | Thermometer SPACE 4-WP |
| 651 0   | <b>4819 134 88178</b> | Lampe T25-240V 15W     |
| 652 1   | <b>4812 255 28018</b> | Traeger                |
| 691 0   | <b>4812 210 58042</b> | Sensor                 |
| 740 0   | <b>4812 511 48305</b> | Verfluessiger          |
| 740 3   | <b>4819 532 68859</b> | Distanzstueck          |
| 764 2   | <b>4819 480 28144</b> | Filtertrockner         |
| 783 7   | <b>4812 170 88001</b> | Rohr                   |
| 903 0   | <b>4812 462 28507</b> | Stopfen                |
| 912 1   | <b>4812 502 18425</b> | Schraube               |
| 993 2   | <b>4819 690 28169</b> | Ausputzer              |
| 993 9   | <b>4812 310 28294</b> | Zubehoer Set ,n,gez.   |

## Technische Daten

### Fabrik Nr.

..... RE 381 A

### Abmessungen + Gewicht

#### Abmessungen Gerät

Höhe ..... 179,0 cm  
Breite ..... 59,6 cm  
Tiefe ..... 62,5 cm

### Nennkapazität

#### Gesamt

Brutto ..... 376 l  
Netto ..... 374 l

#### Kühlen

Brutto ..... 376 l  
Netto ..... 374 l

### Elektrische Basisdaten

Spannung ..... 220 V - 240 V  
Frequenz ..... 50 Hz

### Anschlusswert

in 24 Std. .... 0,50 kWh

### Kompressor

Typ ..... EMT 26 CLP  
Kälteleistung(CECOMAF) ..... 59 W


### Kältemittel

Typ ..... R 600 a  
Menge ..... 43 g

### Thermostat


..... Elektronik  
Typ  
Elektronik

## Explosionszeichnung




0000 001 60014

## Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG  
B MAIN CONNECTING BLOCK  
D REFRIGERATOR COMPRESSOR  
F STARTING RELAY  
F1 P.T.C.  
G OVERLOAD PROTECTOR  
N FAN-MOTOR  
P PUSH-SWITCH  
Q LAMP  
T1 ELECTRONIC MODULE  
T2 DISPLAY  
U1 REFRIGERATOR SENSOR  
X COMPRESSOR HEATING  
----- OPTIONAL

- 00 BLACK  
11 BROWN  
22 RED  
33 ORANGE  
66 BLUE  
77 VIOLET  
88 BLUE-SKY  
99 WHITE  
45 YELLOW-GREEN



4619 502 62292A